



HA358

## Interrupteur à coupure apparente 3P 630A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	13 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet

#### Dimensions

Hauteur	260 mm
Largeur	230 mm
Profondeur	165 mm

#### Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	185 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension nominale d'isolement U <sub>i</sub>	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	30,90 W
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	92,70 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	414000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------