



HA454

Interrupteur à coupure apparente 4P 250A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Courant assigné admissible courte durée
 Icw IEC60947 9 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

Type de pôles 4P

Dimensions

Hauteur 160 mm

Largeur 125 mm

Profondeur 230 mm

Plastron, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 150 mm²

Section de raccordement en câble souple 150 mm²

Tension

Tension nominale d'isolement U_i 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} 8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 5,80 W

Puissance dissipée totale sous I_N 17,40 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 164000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C