



### Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 125A CTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2 kA
---	------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	690 V
---------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V
--	--------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

HCA126H