



HCE970H

Interrupteur à déclenchement libre h1000 3P 1000A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1000 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 2x 240 mm²

Section de raccordement en câble souple 2x 240 mm²

Tension

Tension nominale d'isolement U_i 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} 8000 V

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture 10 ms

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Équipement

Commande motorisée optionnelle Oui

Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 62 W

Puissance dissipée totale sous I_N 186 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 658000 W

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Plastron, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP4X