



HCF980H

## Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 1250 A

#### Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Manette

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 3x 240 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 3x 240 mm<sup>2</sup>

#### Tension

Tension nominale d'isolement U<sub>i</sub> 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture 10 ms

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Équipement

Commande motorisée optionnelle Oui

#### Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à I<sub>n</sub> 62,50 W

Puissance dissipée totale sous I<sub>N</sub> 187,50 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 822000 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

#### Plastron, porte

Cadenassable Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP IP4X