



HCF981H

**Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1250A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 1250 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Manette

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 3x 240 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 3x 240 mm<sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement U<sub>i</sub> 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U<sub>imp</sub> 8000 V

**Déclenchements**

Temps de réponse à l'ouverture 10 ms

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Équipement**

Commande motorisée optionnelle Oui

**Fonctions**

Unité de déclenchement Interrupteur

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à I<sub>n</sub> 62,50 W

Puissance dissipée totale sous I<sub>N</sub> 187,50 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 822000 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 70 °C

**Plastron, porte**

Cadenassable Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP4X