



HFD316

Interrupteur combiné fusible 3P - 160 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

Tension

Tension nominale d'isolement U_i 750 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N 64,80 W

Puissance dissipée par pôle à I_N 21,60 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 105000 W

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Fusible

AT_FuseSize NH00

Dimensions

Hauteur 162 mm

Largeur 148 mm

Plastron, porte

Cadenassable Oui