



HFD325

## Interrupteur combiné fusible 3P - 250 A - T1

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

#### Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension nominale d'isolement  $U_i$  750 V

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous  $I_N$  123,30 W

Puissance dissipée par pôle à  $I_N$  41,10 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 164000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP IP00

#### Fusible

AT\_FuseSize NH1

#### Dimensions

Hauteur 195 mm

Largeur 234 mm

#### Plastron, porte

Cadenassable Oui