



HFD340

Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

Tension

Tension nominale d'isolement U_i 800 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N 172,20 W

Puissance dissipée par pôle à I_N 57,40 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 263000 W

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Fusible

AT_FuseSize NH2

Dimensions

Hauteur 240 mm

Largeur 259 mm

Plastron, porte

Cadenassable Oui