



HFD416

Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension nominale d'isolement U_i	750 V
------------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N	86,40 W
Puissance dissipée par pôle à I_N	21,60 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fusible

AT_FuseSize	NH00
-------------	------

Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	184 mm

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----