



HFD416

## Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

#### Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension nominale d'isolement  $U_i$  750 V

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous  $I_N$  86,40 W

Puissance dissipée par pôle à  $I_N$  21,60 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 105000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP IP00

#### Fusible

AT\_FuseSize NH00

#### Dimensions

Hauteur 162 mm

Largeur 184 mm

#### Plastron, porte

Cadenassable Oui