



HFD425

Interrupteur combiné fusible 4P - 250 A - T1

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

Tension

Tension nominale d'isolement U_i 750 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N 164,40 W

Puissance dissipée par pôle à I_N 41,10 W

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 164000 W

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Fusible

AT_FuseSize NH1

Dimensions

Hauteur 195 mm

Largeur 294 mm

Plastron, porte

Cadenassable Oui