



HIC410A

## Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi  $U_e$  380 - 415 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Courant court-circuit  $I_{cc}$  avec fusible gI-gG 50 kA

#### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 65000 W

#### Architecture

Nombre de pôles 4