



HIC416A

Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant court-circuit Icc avec fusible gI-gG 40 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 105000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

Compatibilité

Convient au tableau de distribution Oui