



HIC416G

Commutateur motorisé auto 4P 160A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG 100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 105000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

Compatibilité

convient pour leRail DIN Oui

Convient au tableau de distribution Oui