



HIC425G

Commutateur motorisé auto 4P 250A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Courant court-circuit Icc avec fusible gI-gG 50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 164000 W

Architecture

Nombre de pôles 4