



HIC463G

Commutateur motorisé auto 4P 630A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 630 A

Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG 50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 414000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

Compatibilité

convient pour leRail DIN Oui

Convient au tableau de distribution Oui