



HIC480G

## Commutateur motorisé auto 4P 800A

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'emploi  $U_e$  380 - 415 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 800 A

Courant court-circuit  $I_{cc}$  avec fusible gI-gG 50 kA

#### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 526000 W

#### Architecture

Nombre de pôles 4