



HR510

## Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant différentiel assigné  $I_{dn}$  30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA

#### Equipement

Avec tore de fuite à la terre Oui

#### Sécurité

Type de protection différentielle A