


HTG411H



## Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Serveur web Oui

#### Tension

Tension de service 24 - 24 V

Type de tension d'alimentation DC

#### Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interface Ethernet

#### Puissance

Puissance consommée VA 7 VA

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Dimensions

Largeur en modules 6