



HTG911H

**Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de sortie 2500 mA

**Fonctions**

Tension de sortie régulée Non

**Fréquence**

Fréquence 47 - 63 Hz

**Puissance**

Puissance absorbée (veille) 0,3 W

**Raccordement**

Type de connection / prise Borne à vis

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Tension**

Tension de sortie 23,28 - 24,72 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 70 °C

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis