



HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de sortie 2500 mA

Fonctions

Tension de sortie régulée Non

Fréquence

Fréquence 47 - 63 Hz

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,3 W

Raccordement

Type de connection / prise Borne à vis

Capacité

Nombre de modules 4

Tension

Tension de sortie 23,28 - 24,72 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 70 °C

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis