

57



Barre de pontage 2P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M

## Caractéristiques techniques

Nombre de modules

Courant électrique	
Courant assigné nominal	80 A
Architecture	
Nombre de pôles	2
Dimensions	
Longueur	1000 mm
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	16 mm²
Type de connection / prise	Barre de pontage avec broche
Capacité	

KB280B