



KB363A

Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 12M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Dimensions

Longueur 210 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Capacité

Nombre de modules 12