



**Barre de pontage 3P+N 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 80 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

**Dimensions**

Longueur 1000 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4000 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 16 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 57

KB480B