



KD302M

**Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 3

**Dimensions**

Longueur 88 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4500 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 55 °C

**Capacité**

Nombre de modules 5