



KD304M

Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Dimensions

Longueur 176 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4500 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connection / prise Barre de pontage avec fourche

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules 10