



KDN463B

Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4500 V
--	--------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------

Type de connection / prise	Barre de pontage avec fourche
----------------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----