



KDN463B

## Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm<sup>2</sup> 57M

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

#### Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4500 V
--	--------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connection / prise	Barre de pontage avec fourche
----------------------------	-------------------------------

#### Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----