



KJ125B

**Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35<sup>2</sup> / 3x 6-35<sup>2</sup> / 11x 1,5-16<sup>2</sup> par phase**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

**Dimensions**

Hauteur 96 mm

Largeur 170 mm

Profondeur 64 mm

**Capacité**

Nombre de modules 10

**Installation, montage**

Couple de serrage 2,50 - 2,50 Nm