



Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Dimensions

Hauteur 48,50 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 6 mm

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 6 mm²

Matières

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

KXA04LH