



KXB35LH

Borne de passage-phase, 35mm², 1000V/125A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	124 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	67,60 mm
Largeur	70,60 mm
Profondeur	16 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	10 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²

Matières

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------