



KXB35LH

**Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 1000V/125A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	124 A
-------------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	67,60 mm
Largeur	70,60 mm
Profondeur	16 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>

**Matières**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------