LF4006009011

Goulotte 40060,noir graphite

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1500 - 1500 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9011
Couleur	Noir graphite

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification