



Angle intérieur pour goulotte LF/LFH/FB 60x150mm gris clair

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage d'angles 90 - 90

Dimensions

Hauteur 61 mm

Largeur 150 mm

Matières

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 90 °C

Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFH 60x150

LF6015047035

