



LFF4006039016



## Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/LFH 40x57mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Réglages

Plage d'angles	83 - 97
----------------	---------

#### Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LF 40x60, LFH 40x60