



LFF4006049016



## Angle intérieur pour goulotte LF/LFH 40x57mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Réglages

Plage d'angles 83 - 97

#### Dimensions

Hauteur 40 mm

Largeur 57 mm

#### Matières

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 90 °C

#### Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LF 40x60, LFH 40x60