



LFF4009057030

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 40x90mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 90 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

Matière

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Gris pierre |
| Code RAL | 7030 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|----------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | LF 40x90 |