




LFF4011049016



Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 40x110mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage d'angles 83 - 97

Dimensions

Hauteur 40 mm

Largeur 110 mm

Matières

Matière PC-ABS

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFF 40x110