



LFF4011057030

## Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 40x110mm gris pierre

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Réglages

Plage d'angles	83 - 97
----------------	---------

#### Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LF 40x110