LFF6006057030

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 60x57mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	57 mm

Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Réglages	
Plage d'angles	90 - 90

Matières	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Equipement	
Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LF 60x60

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification