



LFF6009057035



## Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFH 60x90mm gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 90 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

#### Matière

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Matière    | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |
| Couleur    | Gris clair                            |
| Code RAL   | 7035                                  |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

#### Équipement

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non       |
| Produit compatible avec | LFH 60x90 |