


LFF6011059016



## Angle plat cache de découpe pour LF/LFF/LFH 60x110mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	110 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

#### Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFF 60x110, LFH 60x110