



LFF6011059016



## Angle plat cache de découpe pour LF/LFF/LFH 60x110mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 60 mm  |
| Largeur | 110 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

#### Matière

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | PC-ABS              |
| Traitement | Non traité          |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

#### Équipement

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Avec film de protection | Non                    |
| Produit compatible avec | LFF 60x110, LFH 60x110 |