




LFH2002009016



## Goulotte LFH 20x20mm sans halogène blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Hauteur                    | 18 mm                     |
| Largeur                    | 19 mm                     |
| Longueur                   | 2000 mm                   |
| Section intérieure / utile | 228 - 228 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |   |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 1 |
|---|---|

#### Matière

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | PC-ABS              |
| Traitement | Non traité          |
| Code RAL   | 9016                |
| Couleur    | Blanc signalisation |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0     |
| Éclisses incluses             | Non   |
| Avec film de protection       | Non   |