




LFS4006009016



## Goulotte LFS en acier 40x60mm en blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1700 - 1700 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

#### Matières

Matière	Acier
Traitement	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non