



LFS4006049016



## Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Réglages

Plage d'angles 90 - 90

#### Dimensions

Hauteur 40 mm

Largeur 60 mm

#### Matières

Matière Acier

Traitement Laqué

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 90 °C

#### Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFS 40x60