



LFS400604VERZ



## Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 60 mm |

#### Matières

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Acier     |
| Traitement | Galvanisé |
| Couleur    | Zinc      |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Oui |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Équipement

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non       |
| Produit compatible avec | LFS 40x60 |