


LFS400608VERZ



Dérivation en T cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 60 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Oui |
|--|-----|

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Matière | Acier |
| Traitement | Galvanisé |
| Couleur | Zinc |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | LFS 40x60 |