




LFS6006089016



## Dérivation en T cache de découpe pour goulotte LFS 60x60mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Matières

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | Acier               |
| Traitement | Laqué               |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

#### Equipement

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non       |
| Produit compatible avec | LFS 60x60 |